

76 - 0408

Plnič pro CA Extra rychlé lepidlo

76 - 02 Primer Spezial

76 - 03 Primer Spezial Metall

Speciální granulát pro vylepšení výplňových schopností vteřinových lepidel

Rozsah použití:

Plnič 76-0408 umožňuje několikanásobně zvýšit schopnost nových typů vteřinových lepidel vyplňovat spáry a díry, stabilizovat trhliny, vyrovnávat netěsnosti a zvětšovat plochu lepených spojů běžných materiálů jako jsou dřevo, kov, porcelán, keramika, plasty a guma. Bez primeru není vhodný pro lepení papíru, polystyrenu, teflonu, PE a PP.

Různými vzájemnými kombinacemi s vteřinovým lepidlem a primery Metaflux 76-02 a 76-03 umožňuje lepení většiny materiálů a vyplnění spár a trhlin v šířce od 0,05 až do 10mm.

Způsob použití:

Před lepením je nezbytně nutné lepené povrchy důkladně očistit, zbavit nečistot a důkladně odmastit. Pro dokonalé odmaštění lepených povrchů proto doporučujeme použít Rychločisticí sprej Metaflux 70-15.

Plnič Metaflux 76-0408 nanášíte jednostranně v přibližně 1 mm silné vrstvě. Lepidlo nanášíte silnou vrstvou na druhou stranu lepeného spoje a obě lepené plochy následně vzájemně pevně přitisknete, eventuálně lepidlo ještě také tenkou vrstvou doplňte po povrchu lepeného spoje tak, aby došlo k úplnému provlhčení granulátového plniče. Prebytek lepidla odstraňte. **Plnič vytvrzuje při kontaktu s vteřinovým lepidlem okamžitě!** Při lepení problematických plastů, silikonu, nerez nebo barevných kovů použijte primery Metaflux (viz. níže). Oba primery pro rychlé schnutí nanášíte pouze v tenké vrstvě na obě lepené plochy před nanesením lepidla. Při použití plniče a lepidla Metaflux 76-0407 na běžné materiály samozřejmě není nezbytně nutné používat žádný aktivátor nebo primer.

Vlastnosti výrobku:

Speciální granulát, který zvyšuje schopnost vteřinového lepidla Metaflux 76-0407 vyplnit spáry a trhliny z 0,05mm až na 10mm. Ideální pro použití při lepení dřeva, kovových povrchů, porcelánu, keramiky, plastů a gumy. Bez primeru není vhodný pro lepení papíru, polystyrenu, teflonu, PE a PP.

- Blesková reakce s vteřinovým lepidlem
- **Schopnost vyplnit spáru kombinací s vteřinovým lepidlem Metaflux 76-0407 se zvyšuje až na 10 mm**
- Extrémně rychlé a dobré vytvrzení
- Po vytvrzení spoje brousitelný a přelakovatelný
- Odolný teplotám, vodě a chemikáliím
- Kombinací s **Metaflux 76-02 Primer Spezial** umožňuje lepení problematických plastů jako je PE, PP, PTFE, HDPE, LDPE nebo silikon. Primer zajišťuje přilnutí lepených materiálů již po 1–2 minutách.
- Kombinací s **Metaflux 76-03 Primer Spezial Metall** umožňuje lepení materiálů z nerezové oceli, zinku, mosazi, mědi nebo hliníku. Primer zároveň zlepšuje životnost lepeného spoje ve vlhkém a korozivním prostředí, zabráňuje ztrátě přilnavosti a zajišťuje pevnost lepeného spoje. Červená barva primeru pro vizuální kontrolu při aplikaci. Primer zajišťuje přilnutí lepených materiálů již po 1–4 minutách.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



76 - 0408

Plnič pro CA Extra rychlé lepidlo



76 - 02

Primer Spezial



76 - 03

Primer Spezial Metall